

UV-CABINET-H-NX- ...C / R / E



TABLE - Tabella


UV-CABINET-H-NX		NX-2/2	NX-1/5	NX-2/5
LAMP LIFETIME (hour)*	DURATA LAMPADA (ore)*	≤ 18.000	≤ 18.000	≤ 18.000
RECOMMENDED REPLACEMENT (MAXIMUM EVERY 2 YEARS)	RICAMBIO CONSIGLIATO (AL MAX OGNI 2 ANNI)	- 1 hour for every switching ON-OFF Sottrarre 1 ora ad ogni accensione		
TOTAL CONSUMPTION (W)	CONSUMO TOTALE (W)	160	200	390
EXTERNAL DIMENSIONS LXPXH (mm)	DIMENSIONI ESTERNE LxPxH (mm)	1100 x 420 x 880	600 x 450 x 2100	1100 x 450 x 2100
INTERNAL DIMENSIONS LXPXH (mm)	DIMENSIONI VANO INTERNO LxPxH (mm)	1030 x 380 x 700	590 x 400 x 1870	1090 x 400 x 1870
WEIGHT (Kg)	PESO (Kg)	45	60	60
EQUIPMENT	EQUIPAGGIAMENTO	2 door, 2 shelves Hanging Cabinet 2 anta, 2 ripiani, Pensile	1 door, 5 shelves Floor Cabinet 1 anta, 5 ripiani Armadio a terra	2 door, 5 shelves Floor Cabinet 2 anta, 5 ripiani Armadio a terra
PROTECTION RATING	GRADO DI PROTEZIONE	IP 20		
REPLACEMENT LAMP	LAMPADA UV DI RICAMBIO	n°2 CHS-90WH	n°5 CHS-40WH	n°5 CHS-90WH

UV-CABINET-H-NX-C		NX-1/3C	NX-2/3C
LAMP LIFETIME (hour)*	DURATA LAMPADA (ore)*	≤ 18.000	≤ 18.000
RECOMMENDED REPLACEMENT (MAXIMUM EVERY 2 YEARS)	RICAMBIO CONSIGLIATO (AL MAX OGNI 2 ANNI)	- 1 hour for every switching ON-OFF Sottrarre 1 ora ad ogni accensione	
TOTAL CONSUMPTION (W)	CONSUMO TOTALE (W)	130	240
EXTERNAL DIMENSIONS LXPXH (mm)	DIMENSIONI ESTERNE LxPxH (mm)	600 x 450 x 2100	1100 x 450 x 2100
INTERNAL DIMENSIONS LXPXH (mm)	DIMENSIONI VANO INTERNO LxPxH (mm)	590 x 380 x 1870	1090 x 380 x 1870
WEIGHT (Kg)	PESO (Kg)	60	90
KNIVES HOUSINGS Nr.	No. POSTI / COLTELLI	from 11 to 16 (X 3 shelves) da 11 a 16 (X 3 piani)	from 20 to 30 (X 3 shelves) da 20 a 30 (X 3 piani)
EQUIPMENT	EQUIPAGGIAMENTO	1 door, 3 shelves with knives 1 anta, 3 ripiani portacoltelli	2 door, 3 shelves with knives 2 ante, 3 ripiani portacoltelli
PROTECTION RATING	GRADO DI PROTEZIONE	IP 20	
REPLACEMENT LAMP	LAMPADA UV DI RICAMBIO	n°3 CHS-40WH	n°3 CHS-90WH

UV-CABINET-H-NX-E		NX-1/4E
LAMP LIFETIME (hour)*	DURATA LAMPADA (ore)*	≤ 18.000
RECOMMENDED REPLACEMENT (MAXIMUM EVERY 2 YEARS)	RICAMBIO CONSIGLIATO (AL MAX OGNI 2 ANNI)	- 1 hour for every switching ON-OFF Sottrarre 1 ora ad ogni accensione accensione
TOTAL CONSUMPTION (W)	CONSUMO TOTALE (W)	310
EXTERNAL DIMENSIONS LXPXH (mm)	DIMENSIONI ESTERNE LxPxH (mm)	600 x 450 x 2100
INTERNAL DIMENSIONS LXPXH (mm)	DIMENSIONI VANO INTERNO LxPxH (mm)	590 x 400 x 1840
WEIGHT (Kg)	PESO (Kg)	60
EQUIPMENT	EQUIPAGGIAMENTO	1 door, 4 probes housings 1 anta, 4 portasonde
PROTECTION RATING	GRADO DI PROTEZIONE	IP 20
REPLACEMENT LAMP	LAMPADA UV DI RICAMBIO	n°4 CHS-90WH

* continuous operation/accensione continuativa

TECHNICAL DRAWINGS - Disegni tecnici



INSTALLATION - Installazione

To switch ON the device, plug it in using the SCHUCKO, IEC plug.

Be careful that the chosen location will not impact the surrounding environment; Light Progress has designed all units with no sharp edges, burrs, etc. For a proper opening of the doors, make sure that the cabinet will work on a perfectly flat floor and use a spirit level. Always place UV-CABINET against a wall and, when it is possible, fix it on it to avoid accidents.

Per accendere l'apparecchio, inserire la spina SCHCKO IEC in una presa.

E' necessario fare attenzione che la posizione prescelta non vada ad impattare con l'ambiente circostante, in quanto, nonostante la Light Progress si sia profusa nel realizzare un apparecchio privo di spigoli, sbavature, ecc. è pur sempre fondamentale evitare l'installazione in posizioni pericolose per l'operatore o eventuali persone nell'ambiente circostante. Per una corretta apertura delle ante fare attenzione che sia in perfetto piano (e quindi agire ruotando le ghiere di plastica poste alla base dei piedi). È sempre necessario posizionarlo contro una parete e fissarlo bene per evitare incidenti.



© Light Progress s.r.l. - All rights reserved